

HOLEX**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11), P20/K25, 4-kotno držalo: 10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 297135 10 |
| GTIN | 4045197885586 |
| Razred artikla | 22E |

Opis**Izvedba:**

Karbidna trdina – držala nožev s trdoto 700–800 N/mm² in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z bor karbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|---------|
| maksimalna globina zareze t_{maks} | 6 mm |
| Širina rezila | 3 mm |
| za izvrtine od \varnothing | 25 mm |
| 4-kotno držalo | 10 mm |
| Celotna dolžina | 150 mm |
| Rezalni material | P20/K25 |

Vrsta izdelka

Stružni nož