

HOLEX**Nož za zarezovalno struženje desni podoben DIN 4981 (ISO 7), M20, Višina držala: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297030 16
GTIN	4045197885548
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

Višina držala h	16 mm
Širina rezila	4 mm
Celotna dolžina	110 mm
Širina držala b	10 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož