

**HOLEX****Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11), M20, 4-kotno držalo: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297145 16
GTIN	4045197885616
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

**Uporaba:**

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

**Pazi:**

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	16 mm
Širina rezila	5 mm
za izvrtine od $\varnothing$	40 mm
maksimalna globina zarez $t_{maks}$	12 mm
Celotna dolžina	180 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož