

HOLEX**Nož za zarezovalno struženje desni podoben DIN 4981 (ISO 7), M20, Višina držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297030 20
GTIN	4045197885555
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

Višina držala h	20 mm
Širina rezila	5 mm
Celotna dolžina	125 mm
Širina držala b	12 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož