


**Garant****Čeljustni nastavki za stružene vpenjalne module pomični, za tip: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361133 100
GTIN	4045197885760
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.

**Uporaba:**

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140–361150.

**Primerno za:**

Garnituro 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalne module art. 361105–361110.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

**Napotek:**

Priporočljiva je namestitev **fiksnega vpenjalnega modula**. Primerna protičeljust art. 361126.

**Tehnični opis**

ustreza barvni kodi	Xpent0
Višina čeljusti h	40 mm
Višina h <sub>1</sub>	20 mm
Kot obračanja	15 stopinj
Dolžina čeljusti l	60 mm
Širina čeljusti b	100 mm

Vrsta izdelka

Čeljusti primeža