

HOLEX**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11), M20, 4-kotno držalo: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297145 25
GTIN	4045197885630
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

za izvrtine od \emptyset	60 mm
Širina rezila	8 mm
4-kotno držalo	25 mm
maksimalna globina zareze t_{maks}	20 mm
Celotna dolžina	250 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož