

HOLEX**Nož za zarezovalno struženje desni podoben DIN 4981 (ISO 7), M20, Višina držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297030 25
GTIN	4045197885562
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

Širina rezila	6 mm
Višina držala h	25 mm
Celotna dolžina	140 mm
Širina držala b	16 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož