

**HOLEX****Stružni nož desni podoben DIN 4980 (ISO 6), M20, 4-kotno držalo: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296830 10
GTIN	4045197885487
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

**Uporaba:**

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

**Pazi:**

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	10 mm
Celotna dolžina	90 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož