

Garant**Transportni voziček z višinsko nastavljivo tovarno površino TA9, Tip: TA92****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Z ročico **ročno nastavljivo po višini**. Tovarna površina se pri tem s **4 mehanskimi vretenastimi dviznimi stebrički** premika navzgor in navzdol. Ročaj z vložkom Haptoprene® iz prevleke iz polipropilena, odpornega proti udarcem, ki ga je mogoče za aktiviranje ročice preklopiti navzgor. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Srebrna in antracitna, **prašnata barva**.

Napotek:

Iz varnostnih razlogov ni mogoča namestitve luknjaste stene.

Tehnični opis

Globina	509 mm
Širina površine	890 mm
Masa	67,6 kg
Območje nastavljanja višine	680 - 970 mm

Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Ø koles	125 mm
Tip	TA92
Maksimalna nosilnost	250 kg
Širina	1040 mm
Globina tovarne površine	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički