

Garant**Transportni voziček z višinsko nastavljivo tovorno površino TA9, Tip: TA94****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 918557 TA94 |
| GTIN | 4045197885326 |
| Razred artikla | 91T |

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Z ročico **ročno nastavljivo po višini**. Tovorna površina se pri tem s **4 mehanskimi vretenastimi dviznimi stebrički** premika navzgor in navzdol. Ročaj z vložkom Haptoprene® iz prevleke iz polipropilena, odpornega proti udarcem, ki ga je mogoče za aktiviranje ročice preklopiti navzgor. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Srebrna in antracitna, **prašnata barva**.

Napotek:

Iz varnostnih razlogov ni mogoča namestitve luknjaste stene.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Globina tovarne površine | 600 mm |
| Ø koles | 200 mm |
| Širina površine | 1040 mm |
| Tip | TA94 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Maksimalna nosilnost | 400 kg |
| Višina spodnje tovarne površine | 270 mm |
| Območje nastavljanja višine | 760 - 1080 mm |
| Masa | 88,2 kg |
| Širina | 1220 mm |
| Nosilnost zgornje tovarne površine | 200 kg |
| Globina | 609 mm |
| Vrsta izdelka | Transportni vozički |