

**Vijačni nastavek za vijake XZN IMPACT, 1/2-colski, za vijake: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651355 M8
GTIN	4045197336491
Razred artikla	62D

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrnite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Ø na strani pogona: 25 mm

Dolžina: 55 mm

**Tehnični opis**

za vijake	M8
Dolžina	55 mm
Ø na strani pogona	25 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za vijake XZN
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

---

**Pribor**

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski  $\varnothing \times$  dolžina  
3X20 mm

651900 3X20

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3

651790 3

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski  $\varnothing$  25 mm

651800 25