

bimos

**Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje. s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Barva: BLACK**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Razred artikla	96B

## Opis

### Izvedba:

Sedež in naslonjalo s prevleko iz umetnega usnja, udobno in mehko. Pralno in preprosto za nego. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

### Standard:

**DIN 68877**

## Tehnični opis

Višina naslonjala za roke	580 mm
Širina sedeža	460 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Masa	15,5 kg
Material talnega križa	Jeklo
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da

Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Globina sedeža	470 mm
Barva materiala sedeža	črna
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Material sedežne površine	Umetno usnje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Serija	Work-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	590 - 860 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

---

## Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------