

bimos

Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem. s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Barva: BLACK**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sedež in naslonjalo z mehkim oblazinjenjem iz tkanine. Udobno in zračno. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:**DIN 68877****Tehnični opis**

Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Širina sedeža	460 mm
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Material talnega križa	Umetna masa
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba podnožja	5-krako podnožje

Masa	15,5 kg
Material sedežne površine	Tkanina
Višina naslonjala za roke	580 mm
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Globina sedeža	470 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Serija	Work-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	590 - 860 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------