

bimos

Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem. s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Barva: BLUE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sedež in naslonjalo z mehkim oblazinjenjem iz tkanine. Udobno in zračno. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:**DIN 68877****Tehnični opis**

Barva materiala sedeža	modra
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Višina naslonjala za roke	580 mm
Material talnega križa	Umetna masa
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet

Masa	15,5 kg
Globina sedeža	470 mm
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Material sedežne površine	Tkanina
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Širina sedeža	460 mm
Serijska	Work-Tec
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	590 - 860 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------