

bimos

**Delavniški vrtljivi stol, blago Supertec. s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Barva: BLACK****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965329 BLACK
GTIN	4016849625515
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, prijazen za čiščenje in nedrseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in PU-pene.

Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

**Standard:****DIN 68877****Tehnični opis**

Material talnega križa	Jeklo
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Višina naslonjala za roke	580 mm
Masa	15,5 kg

Širina sedeža	460 mm
Globina sedeža	470 mm
Barva materiala sedeža	črna
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	590 - 860 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

---

## Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------