

KERN**Viseča tehtnica tip HCB, maksimalno območje tehtanja: 500kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479435 500
GTIN	4045761144460
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

Obseg dobave:

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami art.081556 vel.LR6.

Dodatni pribor:

Škopci in kavljji z varnostnim zapiralom po ponudbi.

Tehnični opis

Globina ohišja	42 mm
Višina ohišja	152 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Odčitavanje	1000 g

Neto masa	0,35 kg
Širina ohišja	80 mm
maksimalno območje tehtanja	500 kg
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	HCB
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehnična

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6