

KERN**Viseča tehtnica tip HCB, maksimalno območje tehtanja: 1000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479435 1000
GTIN	4045761152762
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

Obseg dobave:

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami art.081556 vel.LR6.

Dodatni pribor:

Škopci in kavljji z varnostnim zapiralom po ponudbi.

Tehnični opis

Širina ohišja	80 mm
Odčitavanje	2000 g
Neto masa	0,55 kg
Višina ohišja	150 mm

Kalibriranje	Cena po ponudbi
maksimalno območje tehtanja	1000 kg
Globina ohišja	48 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	HCB
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehnična

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------