

**KERN****Kompaktna tehtnica tip ECB, maksimalno območje tehtanja: 20000g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479452 20000
GTIN	4045761161436
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

Velik LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem (višina števil 21 mm). Tehtalna plošča iz nerjavnega jekla.

Preprosto upravljanje z 2 tipkama.

- **Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.**
- **Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.**
- **Možnost priklopa omrežnega adapterja.**

**Dodatni pribor:**

6 baterij art. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ali akumulator po ponudbi.

**Tehnični opis**

Širina	320 mm
Dimenzije tehtalne plošče	320 × 260
Neto masa	2,6 kg
Višina	60 mm
Odčitavanje	10 g
Globina	300 mm
maksimalno območje tehtanja	20000 g
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6

Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Kompaktna tehnična

### Storitve

DAkS-kalibriranje tehnična maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehničnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50

### Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------