

KERN**Kompaktna tehtnica tip ECB, maksimalno območje tehtanja: 50000g****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479452 50000 |
| GTIN | 4045761161443 |
| Razred artikla | 47D |

Opis**Izvedba:**

Velik LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem (višina števil 21 mm). Tehtalna plošča iz nerjavnega jekla.

Preprosto upravljanje z 2 tipkama.

- **Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.**
- **Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.**
- **Možnost priklopa omrežnega adapterja.**

Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ali akumulator po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Dimenzije tehtalne plošče | 320 × 260 |
| Neto masa | 2,6 kg |
| maksimalno območje tehtanja | 50000 g |
| Širina | 320 mm |
| Odčitavanje | 20 g |
| Višina | 60 mm |
| Globina | 300 mm |
| Število vključenih baterij | 2 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Kalibriranje | K2 |
| Vrsta izdelka | Kompaktna tehnica |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibriranje tehnica maksimalno območje tehtanja 50 | 027710 50 |
| Kalibriranje tehnice maksimalno območje tehtanja 50 kg | 027700 50 |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|