

KERN**Ploščadna tehtnica, tip EOB, maksimalno območje tehtanja: 60Lkg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479600 60L
GTIN	4045761085619
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Robustna paketna tehtnica za odpremo.**
- **Preprosto upravljanje s 4 tipkami.**
- **Prikazovalna enota s številkami višine 25 mm, ločena od plošče; ločena postavitev ali montaža na ploščo s pomočjo fleksibilnega kabla z dolžino pribl. 2 m.**
- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja, samodejni izklop po 3 minutah.**

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem in stenskim držalom za prikazovalno enoto.

Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, stojalo za prikazovalno enoto po ponudbi.

Tehnični opis

Neto masa	12 kg
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Širina prikazovalne enote	215 mm
Višina prikazovalne enote	50 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 60 kg

Odčitavanje	20 g
Sposobnost reproduciranja	20 g
Globina prikazovalne enote	110 mm
Dimenzije tehtalne plošče	550 × 550 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Višina števil prikazovalne enote	25 mm
Vrsta izdelka	Ploščadne tehtnice

Storitve

Kalibriranjetehtnice maksimalno območje tehtanja 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibriranjetehtnica maksimalno območje tehtanja 180	027710 180

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------