

KERN**Sistem štetja, tip CCS, maksimalno območje tehtanja: 60kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479542 60
GTIN	4045761153288
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Natančna števna tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).**
- **Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.**
- **Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.**
- **Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.**
- **Omrežno ali baterijsko napajanje.**
- **Programska oprema za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za justiranje, po ponudbi).**
- **Preklop prikaza iz kos na masa.**

Sistem za štetje sestavljen iz **referenčne tehtnice in števne tehtnice (ploščadne tehtnice)** s povezovalnim kablom dolžine 2,0 m.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom za referenčno tehtnico.

Dodatni pribor:

Vgrajen akumulator, signalna lučka po ponudbi.

Napotek:

Za kalibriranje izberite oba ponujena položaja, saj je treba kalibrirati tako referenčno tehtnico kot tudi števno tehtnico (ploščadno tehtnico).

Tehnični opis

Čas iznihanja	2 s
Globina	350 mm
Globina ploščadne tehtnice	400 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 60 kg
Minimalna kosovna masa	1 g
Širina	320 mm
Linearnost	±0,2 g
Širina ploščadne tehtnice	500 mm
Višina ploščadne tehtnice	137 mm
Sposobnost reproduciranja	0,1 g
Odčitavanje	0,1 g
Neto masa	13 kg
Višina	125 mm
Dimenzije tehtalne plošče	294 × 225 mm
Števena tehtnica s prikazovalnikom	2 g
Napajanje	Akumulatorska
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Števne tehtnice