

**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, kromiran, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610960 10 |
| GTIN | 4045197159410 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

Tehnični opis

| | |
|------------------|---------------|
| Število ključev | 10 |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj |
| Površina | kromiran |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm | 610950 12X13 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm | 610950 8X9 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm | 610950 18X19 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm | 610950 16X17 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm | 610950 10X11 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X24 mm | 610950 21X24 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm | 610950 20X22 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm | 610950 6X7 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 27X30 mm | 610950 27X30 |
| Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 11 | 611700 11 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm | 610950 14X15 |