



Tool24 Smartline – vertikalna omara vklj. z odložišči za orodje, za držala orodij: SK30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	979100 SK30
GTIN	4045197885357
Razred artikla	9SA

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv sistem izdajanja blaga za skladiščenje, izdajanje in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem (master) se lahko nadgradi z dodatnimi opcijskimi sistemi (slave). Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam.

Vertikalni izvlečljivi regali se pomikajo po talnih vodilih in so opremljeni s centralnim zaklepanjem (uporabno za odklepanje v sili). Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v razmaku 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten. Vertikalni izvlečljivi regali so opremljeni z zaščito proti izvlečenju. Odprejo se samodejno. To omogoča hiter dostop do orodja.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za skladiščenje in upravljanje orodja in pribora.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali mišje sive RAL 5005, **prašnata barva.**

Napotek:

Vertikalne omare se lahko postavijo le na popolnoma ravnih tleh. Pripravljene so za namestitev na tla ali na steno in jih je treba obvezno zavarovati pred prevračanjem. Te vertikalne omare se lahko uporabljajo le v kombinaciji z glavnim sistemom Tool24 art. 979000 S11M ali art. 979000 S11M-EN.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost izvlečljivega predelka: 600 kg

Višina: 2000 mm

Širina: 717 mm

Globina: 750 mm

Pokončni izvlečljivi predal s širino: 155 mm

Uporabna višina izvlečljivega predelka: 1750 mm

Število izvlečljivih predelkov: 4

Tehnični opis

Globina	750 mm
Širina	717 mm
Masa	320 kg
Višina	2000 mm
Pokončni izvlečljivi predal s širino	155 mm
Število izvlečljivih predelkov	4
Nosilnost izvlečljivega predelka	600 kg
Izvedba izvlečljivega predelka	s talnimi vodili
Število odložišč za orodje	408
Število orodnih nosilcev art. 970130	24
Medosna razdalja A	69 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1750 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	2400 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003