

**3M****Brusni trak iz brusne koprene (A) DF-BL, 13 × 305 mm, Primerjava zrnatosti: 240****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558476 240
GTIN	4054596624320
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Proti trganju odporen, gibek brusni trak iz brusne koprene in tkanine z zelo **čvrstimi robovi**.

Fleksibilni trak iz brusne koprene za uporabo na ročnih obdelovalnih strojih.

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba, **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura**.

**Uporaba:**

Za posnemanje zarobka, matiranje in zaključno obdelavo. **Podloga iz tkanine se ne razteza** in je posebej primerna za močnejše obremenitve na pnevmatskih brusnih strojih.

**Tehnični opis**

Primerjava zrnatosti	240
Barva	zelena
Izvedba	A fine
Stopnja preciznosti	fina

Serija	DF-BL
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	13 mm
Dolžina brusnega traku	305 mm
Značilnost blagovnega imena	13 × 305 mm
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno	20-25 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	20 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	20 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	20 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20 m/s	H
INOX	primerno	20 m/s	
Ti	primerno	20 m/s	
GG(G)	primerno	20 m/s	K
CuZn	primerno	20 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	20 m/s	
Les	primerno	20 m/s	
Laki	primerno	20 m/s	
Uni	primerno	20 m/s	
suho	primerno		