

**Tool24 PickOne – glavni sistem EN, Skupno število predalov: 640****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979210 640
GTIN	4045197886033
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Sistem izdaje blaga z inovativnim bobnom za varno izdajo posamičnih artiklov. Kratek čas odvzema, samodejno odpiranje predala in optični signal na predalu za odzem blaga za zelo hitro izdajo blaga. Boben sistema Tool24 PickOne je v standardni konfiguraciji dobavljiv s 4 različnimi velikostmi predalov in ima nosilnost več kot 1000 kg, kar je posebej primerno za industrijsko uporabo. Luknjaste stene na obeh straneh omogočajo prilagodljivo namestitev zaslona na dotik.

Glavni sistem (master) se lahko dogradi s poljubnim številom pomožnih sistemov (slave) in kombinira z vsemi različicami strojne opreme Tool24. Maksimalno število skladiščnih mest, izredno primerno za izdajanje manjših artiklov, na primer obračalnih rezalnih ploščic.

Obseg dobave:

22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic, operacijski sistem v angleščini.

Lakiranje:

Sprednje stranice svetlo sive RAL 7035, ogrodje signalno modro RAL 5005, **prašnata barva.**

Napotek:

Boben sistema Tool24 PickOne s 4 različnimi velikostmi predalov se lahko enkrat individualno konfigurira glede na portfelj izdaje blaga. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca.

Podatki o masi ne vključujejo računalnika in zaslona.

Nosilnost notranjega ohišja omare: 1000 kg

Raster luknjastih sten Hoffmann: 9 × 9 mm

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1080 mm

Globina: 875 mm

Število, predelek A: 640

Masa: 275 kg

Tehnični opis

Masa	275 kg
Širina	1080 mm
Višina	2000 mm
Globina	875 mm
Število, predelek A	640
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9 × 9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003