



Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Speed, dvosmerna, 3/8 col z vrtljivo glavo in izmetačem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	635190
GTIN	4013288121875
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Prosto **vrtljiva glava raglje** z določenimi zaskočnimi položaji pri 0° (uporaba kot izvijač) in obojestransko pri 75° in 90°. Delovni kot 5°, z izmetačem in ploščico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Število zob: 72

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	8000 B
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
celotna dolžina	199 mm
Število zob	72
Delovni kot	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Raglja