




Nastavek za filtriranje zraka za omare za shranjevanje nevarnih snovi, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981108 1
GTIN	4045197886316
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Filtrski nastavek HOLEX deluje s kroženjem zraka in je namenjen tehničnemu odzračevanju omar za nevarne snovi HOLEX tip 90 (art. 981105 vel. 1200) v skladu z DIN EN 14470-1 pri skladiščenju vnetljivih tekočin.

Zaradi svojega tihega delovanja je filtrski nastavek HOLEX izredno primeren za neposredno uporabo v delovnem okolju. Filtrski nastavek HOLEX za nevarne snovi reagira na **grobe delce umazanije** (prah itd.) **in na močno onesnažen odpadni zrak z ogljikovodikovimi parami in plini**. Pri ustreznem nasičenju se prikažejo opozorilni signali LED-signalnimi lučkami.

Odpadni zrak se v vgrajenem **filtru z aktivnim ogljem** očisti ogljikovodikovih par in se lahko vrne nazaj v prostor. Posebnost filtra je njegova **tandemska izvedba**. Ko je glavni filter nasičen, zagotavlja drugi, vgrajeni filter dodatno varnost pribl. 14 dni.

Nobene obremenitve prostorskega zraka zaradi skoraj 100-odstotnega filtriranja par topil – varstvo zdravja sodelavcev!

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Delovanje brez hrupa pri kroženju zraka.**
- **Z integriranim filtrom z aktivnim ogljem v tandemski izvedbi.**
- **Za grobe delce umazanije in močno onesnažen odpadni zrak z ogljikovodikovimi parami in plini.**
- **Skoraj 100-odstotno filtriranje par topil.**

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za tehnično odzračevanje omar za shranjevanje nevarnih snovi HOLEX tipa 90 (art. 981105) po DIN EN 14470-1 pri skladiščenju vnetljivih tekočin.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Da se zagotovi delo brez nevarnosti, mora delovanje filtrskega nastavka HOLEX za nevarne snovi v skladu z navodili pod obremenitvijo preveriti strokovno usposobljen tehnik. V okviru tega preizkusa se preveri umazanost tandemskega filtra z aktivnim ogljem. Če senzor prikazuje zasičenost filtra z aktivnim ogljem, mora filter zamenjati strokovnjak.

Tehnični opis

Globina	510 mm
Višina	210 mm
Masa	14 kg
Širina	310 mm
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	85 - 264 V
Raven zvočnega tlaka	35 dB
Poraba toka	0,13 A
Vrsta izdelka	Nastavek za filtriranje zraka

Pribor

Nadomestni filter za nastavek obtočnega filtra omar za nevarne snovi HOLEX Tip 1

981109 1