

**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	611000 10
GTIN	4018754057542
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

**Obseg dobave:**

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

**Tehnični opis**

Število ključev	10
Mere zeva ključa	metrični
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

**Pribor**

Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 11	611700 11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610100 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610100 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610100 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610100 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X24 mm	610100 21X24
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610100 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610100 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610100 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 27X30 mm	610100 27X30
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610100 6X7