



Orodje za glajenje EGI5-32AI univerzalno, Tip vpenjalnega trna: S20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	291530 S20
GTIN	4060491000237
Razred artikla	29F

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.

Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Velika prilagodljivost zaradi zunanje in notranje uporabe.

Notranja uporaba je neodvisna od premera (znotraj priporočljivega območja).

Prednosti:

Možna je kakovost površine do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).

Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.

Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm^2 in trdoto do 45 HRC.

Za zunanji \varnothing od 10 mm in notranji \varnothing od 32 mm.

Primerno za:

Območje zunanjega \varnothing D (priporočljivo): 10 mm – 100 mm

Območje notranjega \varnothing D (priporočljivo): 32 mm – 150 mm

Obseg dobave:

Dva nadomestna valja v ohišju.

Napotek:

- **Drugi priključki držala po ponudbi.**
- **Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.**

Tehnični opis

maksimalna sila glajenja	3 kN
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	32 mm
4-kotno držalo	20 × 20 mm
\varnothing kolesa	5 mm
Srednji zamik konic f	73,2 mm
Tip vpenjalnega trna	S20
Prevesna dolžina L_A	154 mm
Uporabna dolžina L_N	100 mm
Smer rezanja	leva in desna
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje