

**Orodje za glajenje G, Cilindrično držalo Ø 20 mm, Ø D: 11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 291553 11 |
| GTIN | 4060491000350 |
| Razred artikla | 29F |

Opis**Izvedba:**

Za uporabo na CNC-strojih in običajnih stružnih, rezkalnih in vrtalnih strojih.
Brezstopenjska nastavitve v μm (območje nastavljanja od $-0,05\text{ mm}$ do $+0,1\text{ mm}$).

Prednosti:

Posebej za serijsko proizvodnjo. Maksimalna produktivnost s **podajanji** od $0,05\text{ mm}$ do $0,3\text{ mm}$ **na rolo.**

Možna je kakovost površine do $R_z < 1\ \mu\text{m}$.

Samodejna sprostitev pri odmiku orodja preprečuje poškodbe glajene površine.

Uporaba:

- **Za mehansko obdelavo površin.**
- **Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm^2 in trdoto do 45 HRC.**
- **Obdelava z desnim tekom.**
- **Do tolerančnega razreda IT8.**
- **Za izvrtine do $\varnothing 49\text{ mm}$.**

Napotek:

Od $\varnothing 10\text{ mm}$ opsijsko dobavljivo z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ø držala D_s | 35 mm |
| Nazivni Ø D | 11 mm |
| Območje nastavljanja | $-0,05/+0,1\text{ mm}$ |
| Število kolutov | 5 |

| | |
|------------------------|--|
| Uporabna dolžina L_N | 50 mm |
| Prevesna dolžina L_A | 128 mm |
| Tip vpenjalnega trna | Cilindrično držalo \varnothing 20 mm |
| Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |