



Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število ključev: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	611000 12
GTIN	4018754057559
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34

Tehnični opis

Število ključev	12
Mere zeva ključa	metrični
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610100 6X7
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 27X32 mm	610100 27X32
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610100 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 24X26 mm	610100 24X26
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610100 18X19
Vpenjalo iz umetne mase za število ključev 12	611500 12
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X23 mm	610100 21X23
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610100 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610100 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 30X34 mm	610100 30X34
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610100 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610100 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610100 16X17