

Pneumatische

**Namizne škarje za pločevino, Model: 1BR/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Razred artikla	76L

**Opis****Izvedba:**

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.

S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo.

**Lakiranje:**

Rdeče rjave barve.

**Napotek:**

- **Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.**
- **Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.**
- **Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm<sup>2</sup> natezne trdnosti.**

**Tehnični opis**

Za rezanje pločevine z debelino	do 5 mm
---------------------------------	---------

Masa	12 kg
Model	1BR/5
Dolžina rezila spodaj	150 mm
Dolžina rezila zgoraj	173 mm
Za rezanje okroglega jekla Ø	do 11 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

## Pribor

Nadomestni nož za pločevino (zgornji nož) Model 1BR/5	769932 1BR/5
Varnostna vzmet za ročico za model 1BR/5	769931 1BR/5
Varnostna vzmet za ročico za model 1BR5/2	769933 1BR5/2
Nadomestni nož za pločevino (spodnji nož) Model 1BR/5	769934 1BR/5