

Pneumatische

Namizne škarje za pločevino, Model: 1BR/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Razred artikla	76L

Opis

Izvedba:

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.

S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Napotek:

- **Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.**
- **Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.**
- **Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm² natezne trdnosti.**

Tehnični opis

Za rezanje pločevine z debelino	do 4 mm
---------------------------------	---------

Model	1BR/4
Dolžina rezila spodaj	120 mm
Za rezanje okroglega jekla Ø	do 10 mm
Masa	10,5 kg
Dolžina rezila zgoraj	149 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

Varnostna vzmet za ročico za model 1BR4/2	769933 1BR4/2
Varnostna vzmet za ročico za model 1BR/4	769931 1BR/4
Nadomestni nož za pločevino (spodnji nož) Model 1BR/4	769934 1BR/4
Nadomestni nož za pločevino (zgornji nož) Model 1BR/4	769932 1BR/4