

Pneumatisch

Namizne škarje za pločevino, Model: 4BR/8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Razred artikla	76L

Opis**Izvedba:**

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.

S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo. Prenos z zobato ročico. Za rezanje pločevine, ploščatega, okroglega in 4-kotnega jekla. Pri uporabi nožev za pločevino je možno rezati tudi L in T jeklo, pod pravim kotom ali zajeralno okljukano. Zato so potrebni 2–3 premiki z ročico.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Napotek:

- **Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.**
- **Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.**
- **Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm^2 natezne trdnosti.**

Tehnični opis

Masa	47 kg
Za rezanje pravokotnega jekla	do 18 mm
Dolžina rezila zgoraj	186 mm
Za rezanje okroglega jekla Ø	do 20 mm
Model	4BR/8
Za rezanje pločevine z debelino	do 8 mm
Dolžina rezila spodaj	175 mm
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

Varnostna vzmet za ročico Izvedba RECHTS	769937 RECHTS
Nadomestni nož za pločevino (spodnji nož) Model 4BR/8	769934 4BR/8
Nadomestni nož za pločevino (zgornji nož) Model 4BR/8	769932 4BR/8