

Pneumatische

Namizne škarje za pločevino, Model: 1BR/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Razred artikla	76L

Opis**Izvedba:**

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.

S prestavo s kolenastim vzvodom. Reže pločevino in okroglo jeklo.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Napotek:

- **Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.**
- **Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.**
- **Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm² natezne trdnosti.**

Tehnični opis

Za rezanje okroglega jekla Ø	do 13 mm
------------------------------	----------

Dolžina rezila zgoraj	211 mm
Model	1BR/6
Za rezanje pločevine z debelino	do 6 mm
Dolžina rezila spodaj	180 mm
Masa	19 kg
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

Pribor

Nadomestni nož za pločevino (spodnji nož) Model 1BR/6	769934 1BR/6
Varnostna vzmet za ročico za model 1BR6/3	769933 1BR6/3
Varnostna vzmet za ročico za model 1BR/6	769931 1BR/6
Nadomestni nož za pločevino (zgornji nož) Model 1BR/6	769932 1BR/6