

**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število ključev: 11ZOLL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Velikost 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1,5/16 v tekstilni rolo torbici

Tehnični opis

Število ključev	11
Mere zeva ključa	colski
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 19	610120 19
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 8	610120 8
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 22	610120 22
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 32	610120 32
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 1	610120 1
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 3	610120 3
Vpenjalo iz umetne mase za število ključev 12	611500 12
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 13	610120 13
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 9	610120 9
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 10	610120 10
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 16	610120 16
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 18	610120 18
Dvostranski viličasti ključi, colski Tip 5	610120 5