




Glava viličastih ključev Odprta obročna oblika, Zev ključa: 18mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 612920 18 |
| GTIN | 4018754003402 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, glava s 4-kotnikom za vpetje različnih pogonskih orodij, npr. raglje, podaljškov itd.

Uporaba:

Zaradi možnosti uporabljanja različnih orodij za upravljanje, dobro dosežete tudi vijake na težko dostopnih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

Napotek:

Za primerna pogonska orodja glejte art. 632000–641350 in 655230–657766.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Zev ključa | 18 mm |
| Debelina glave h | 18,5 mm |
| Širina glave b | 29 mm |
| Dolžina L | 40,8 mm |
| Oblika, konica | Odprta obročna oblika |

| | |
|---------------|--------------------|
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | kromirani |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm | 635429 240 |
| Raglja z zglobom, 3/8 cole z izmetačem | 635335 |
| Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8 | 635090 3/8 |
| Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip | 635025 |
| Podaljšek, 3/8 coleQuickRelease Celotna dolžina 240 mm | 635645 240 |
| Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem in vrtljivim ročajem | 635220 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 160 mm | 635400 160 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm | 635400 240 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm | 635420 75 |
| Podaljšek, 3/8 coleQuickRelease Celotna dolžina 75 mm | 635645 75 |
| T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm | 635700 165 |
| Kardanski zglob, 3/8-colskiQuickRelease Tip 3/8 | 636250 3/8 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm | 635400 125 |
| Raglja s skozišnjim 4-kotnikom, 3/8 cole s kratkim ročajem | 635900 |
| Podaljšek, 3/8 colefleksibilni Celotna dolžina 194 mm | 635600 194 |
| Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skozišnjim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem | 635290 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 40 mm | 635420 40 |
| T-ročaj, 3/8-colskiQuickRelease Celotna dolžina 165 mm | 635750 165 |
| T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm | 635720 200 |
| Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Speed, dvosmerna, 3/8 cole z vrtljivo glavo in izmetačem | 635190 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm | 635429 75 |

| | |
|---|------------|
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm | 635429 125 |
| Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8 | 636200 3/8 |
| Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8 | 636229 3/8 |
| Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8 | 636220 3/8 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm | 635400 75 |
| Podaljšek, 3/8 cole QuickRelease Celotna dolžina 160 mm | 635645 160 |
| Specialni podaljšek, 3/8-colski | 612950 |
| Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skozišnjim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem | 635295 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm | 635420 125 |
| T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm | 635729 200 |
| Ročaj z zglobom, 3/8-colski | 636000 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 40 mm | 635400 40 |