


**STARCKE®****Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 6 + 1 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 800****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567775 800
GTIN	4002748778285
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

**Brusni papir** Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40 do 180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240 & minus; 800, prevlečeni s stearatom) z **visoko trdnostjo in gostoto obloge**.

Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (**A**).

**Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna** za hitro zamenjavo brusnega diska.

S 6 luknjami za brusilnik Atlas Copco RO150 (art. 07 073700-150), za Bosch, Metabo itd.

**Uporaba:**

**Univerzalna uporaba** za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567885 / 567990.

Maksimalna obodna hitrost **40 m/s**.

**Tehnični opis**

Zrnatost	800
Ø plošče	150 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	7
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147
Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
	567887 150

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø  
150 mm

---