

MIRKA**Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, Ø 150 mm, Zrnatost: 400****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 567800 400 |
| GTIN | 6416868646368 |
| Razred artikla | 56M |

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima **mrežasto strukturo** z nešteto luknjami.

Prednosti:

- **Brezprašno brušenje: nezatna obremenitev delovnega prostora in okolja.**
- **Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).**
- **Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.**

Uporaba:

Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------|
| Zrnatost | 400 |
| Ø plošče | 150 mm |
| Serija | ABRANET® |
| Kratka za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Značilnost blagovnega imena | Ø 150 mm |
| Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm | 567885 150 |
| Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm | 567990 147 |
| Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø 150 mm | 567887 150 |