

**MIRKA****Samopritrdilni brusni trakovi ABRANET®, 81×133 mm, Zrnatost: 240****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567845 240
GTIN	6416868540406
Razred artikla	56M

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima **mrežasto strukturo** z nešteto luknjami.

**Prednosti:**

- **Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.**
- **Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).**
- **Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.**

**Uporaba:**

Samopritrdilni brusni trakovi ABRANET® za vibracijske brusilnike oziroma za ročno obdelavo z brusnim držalom art. 567856.

Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.

**Tehnični opis**

Zrnatost	240
Serija	ABRANET®
Kratka za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega papirja	81 mm
Dolžina brusnega lista	133 mm
Značilnost blagovnega imena	81×133 mm
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni papir

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
suho	primerno		