

**HOLEX****Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567790 120
GTIN	4045197526434
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski s **papirnim nosilcem**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.

Samopritrdilni brusni diski s polodprto prevleko, običajni korund (A).

**Uporaba:**

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni, **vsestranski brusni diski** za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.

**Tehnični opis**

Zrnatost	120
Ø plošče	150 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm

Število lukenj za odsesavanje	15
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø 150 mm	567887 150
Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147