


STARCKE®**Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 8 + 1 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567755 600
GTIN	4002748761607
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40 do 180) oz. Starcke 544 C3K (zrnatost 240 & minus; 800, prevlečeni s stearatom) z **visoko trdnostjo in gostoto obloge**.

Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (**A**).

Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna za hitro zamenjavo brusnega diska.

Z 9 luknjami za Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 z odsesavanjem.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567885 / 567990.

Maksimalna obodna hitrost **40 m/s**.

Tehnični opis

Zrnatost	600
Ø plošče	150 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	9
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø 150 mm	567887 150
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147

Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm

567885 150