


MIRKA**Samopritrdilni brusni diski ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 567805 40 |
| GTIN | 6416868271669 |
| Razred artikla | 56M |

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima **mrežasto strukturo** z nešteto luknjami.

Prednosti:

- **Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.**
- **Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).**
- **Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.**

ABRANET® HD z ojačano mrežno strukturo, z izjemno odpornostjo proti trganju (na robu) in keramičnimi brusnimi zrni (CER). Izjemno velika sposobnost odstranjevanja.

Uporaba:

Za ekstremno učinkovito uporabo npr. za **odstranjevanje kompozitnih materialov, aluminija** itd.

Tehnični opis

| | |
|----------|----|
| Zrnatost | 40 |
|----------|----|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ø plošče | 150 mm |
| Serija | ABRANET® ACE HD |
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika |
| Brusna podlaga | Tkanina iz poliamida |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 150 mm |
| Število lukenj za odsesavanje | 15 |
| Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø 150 mm

567887 150

| | |
|---|------------|
| Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm | 567990 147 |
| Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm | 567885 150 |