

**Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613300 34
GTIN	4045197384928
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 894

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200–1400 N/mm²). Površina črna.

Tehnični opis

Debelina glave h _{maks}	13 mm
Zev ključa	34 mm
Dolžina ključa L	305 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 894
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

