

Garant**6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive, Zev ključa: 21mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637125 21
GTIN	4045197497468
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zev ključa Surface Drive> omogoča trdnejše prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključiči z izvrtino.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina	29 mm
Ø na izhodni strani	27,9 mm
Zev ključa	21 mm
Zev ključa	13/16 col
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
Standard	DIN 3124

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ