

**Garant****6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637125 22
GTIN	4045197497482
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zev ključa Surface Drive> omogoča trdnejše prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa	22 mm
Dolžina	31 mm
Ø na izhodni strani	29,6 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ