

**Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613300 24
GTIN	4045197384874
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

**Standard:**

**DIN 894**

**Material:**

Specialno jeklo (trdota 1200–1400 N/mm<sup>2</sup>). Površina črna.

**Tehnični opis**

Zev ključa	24 mm
Dolžina ključa L	230 mm
Debelina glave h <sub>maks</sub>	9,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 894
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

