

**Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613330 10
GTIN	4035894044652
Razred artikla	66A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, kromirani; z **izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Tehnični opis

Zev ključa	10 mm
Dolžina ključa L	110 mm
Debelina glave h_{maks}	8,9 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani, z izolacijo iz umetne mase
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

