

**6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637200 19
GTIN	4018754003006
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **AS-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 637229

Tehnični opis

Zev ključa	19 mm
Ø na izhodni strani	25,2 mm
Dolžina	32 mm

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	nikelj kromirano
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ