

HOLEX**Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 24X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613000 24X30
GTIN	4045197384614
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 895

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200 – 1400 N/mm²).

Površina črna.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h	11,5 mm
Zev ključa ₁	24 mm
Zev ključa ₂	30 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	285 mm
Standard	DIN 895
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

